

## Overview 2008 Philips TV Global

Model	Standby (W)	Model	Standby (W)	Model	Standby (W)	Model	Standby (W)
42PFL5403D/27	0,15	32PFL5603D/12	0,15	42PFL5403D/27	0,15	47PFL3403/93	0,15
42PFL5403D/79	0,15	32PFL7203D/10	0,15	42PFL5403D/79	0,15	47PFL3403/98	0,15
42PFL5403D/85	0,15	32PFL7203H/10	0,15	42PFL5403D/85	0,15	47PFL3603D/27	0,15
42PFL5403S/98	0,15	32PFL7403D/10	0,15	42PFL5403S/98	0,15	47PFL5403/93	0,15
42PFL5422/93	0,15	32PFL7403D/12	0,15	42PFL5422/93	0,15	47PFL5403/98	0,15
42PFL5603D/10	0,15	32PFL7403D/79	0,15	42PFL5603D/10	0,15	47PFL5603D/10	0,15
42PFL5603D/12	0,15	32PFL7403H/10	0,15	42PFL5603D/12	0,15	47PFL5603D/27	0,15
42PFL5603D/27	0,15	32PFL7423D/10	0,15	42PFL5603D/27	0,15	47PFL5603D/79	0,15
42PFL5603D/79	0,15	32PFL7423H/10	0,15	42PFL5603D/79	0,15	47PFL5603H/10	0,15
42PFL5603H/10	0,15	32PFL7433D/12	0,15	42PFL5603H/10	0,15	47PFL7403/77	0,15
42PFL7403/55	0,15	32PFL7433S/60	0,15	42PFL7403/55	0,15	47PFL7403/78	0,15
42PFL7403/78	0,15	32PFL7482/98	0,15	42PFL7403/78	0,15	47PFL7403D/10	0,15
42PFL7403/93	0,15	32PFL7603D/10	0,15	42PFL7403/93	0,15	47PFL7403D/27	0,15
42PFL7403/98	0,15	32PFL7603D/12	0,15	42PFL7403/98	0,15	47PFL7403D/79	0,15
42PFL7403D/10	0,15	32PFL7603H/10	0,15	42PFL7403D/10	0,15	47PFL7403H/10	0,15
42PFL7403D/27	0,15	32PFL7613D/12	0,15	42PFL7403D/27	0,15	47PFL7482/98	0,15
42PFL7403D/79	0,15	32PFL7623D/10	0,15	42PFL7403D/79	0,15	47PFL7603D/10	0,15
42PFL7403H/10	0,15	32PFL9603D/10	0,15	42PFL7403H/10	0,15	47PFL7603D/27	0,15
42PFL7403S/60	0,15	32PFL9603H/10	0,15	42PFL7403S/60	0,15	47PFL7603H/10	0,15
42PFL7423D/10	0,15	37PFL3403/93	0,15	42PFL7423D/10	0,15	47PFL9603/98	0,15
42PFL7423H/10	0,15	37PFL3403/98	0,15	42PFL7423H/10	0,15	47PFL9603D/10	0,15
42PFL7433D/12	0,15	37PFL5603D/10	0,15	42PFL7433D/12	0,15	47PFL9603H/10	0,15
42PFL7433S/10	0,15	37PFL5603H/10	0,15	42PFL7433S/10	0,15	47PFL9703D/10	0,15
42PFL7482/98	0,15	37PFL7482/98	0,15	42PFL7482/98	0,15	47PFL9703D/79	0,15
42PFL7603/93	0,15	37PFL7482/98	0,15	42PFL7603/93	0,15	47PFL9703H/10	0,15
42PFL7603/98	0,15	37PFL7603D/10	0,15	42PFL7603/98	0,15	47TA648BX/37	0,15
42PFL7603D/10	0,15	37PFL7603H/10	0,15	42PFL7603D/10	0,15	52PFL3603D/27	0,15
42PFL7603D/12	0,15	37PFL9603D/10	0,15	42PFL7603D/12	0,15	52PFL5403/93	0,15
42PFL7603D/27	0,15	37PFL9603H/10	0,15	42PFL7603D/27	0,15	52PFL5403/98	0,15
42PFL7603H/10	0,15	37PFL9903D/10	0,15	42PFL7603H/10	0,15	52PFL5403/98	0,15
42PFL7613D/12	0,15	37PFL9903H/10	0,15	42PFL7613D/12	0,15	52PFL5603D/27	0,15
42PFL7623D/10	0,15	42PFL3403/55	0,15	42PFL7623D/10	0,15	52PFL7403/93	0,15
42PFL7633D/12	0,15	42PFL3403/77	0,15	42PFL7633D/12	0,15	52PFL7403/98	0,15
42PFL7803/98	0,15	42PFL3403/78	0,15	42PFL7803/98	0,15	52PFL7403D/27	0,15
42PFL7803D/78	0,15	42PFL3403/93	0,15	42PFL7803D/78	0,15	52PFL7603D/27	0,15
42PFL8803D/93	0,15	42PFL3403/94	0,15	42PFL8803D/93	0,15	52PFL7603D/27	0,15
42PFL9603/98	0,15	42PFL3403/98	0,15	42PFL9603/98	0,15	52PFL7803/77	0,15
42PFL9603D/10	0,15	42PFL3403D/12	0,15	42PFL9603D/10	0,15	52PFL7803/78	0,15
42PFL9603H/10	0,15	42PFL3403D/27	0,15	42PFL9603H/10	0,15	52PFL7803/98	0,15
42PFL9703D/10	0,15	42PFL3403S/97	0,15	42PFL9703D/10	0,15	52PFL8803D/93	0,15
42PFL9703D/79	0,15	42PFL3603D/27	0,15	42PFL9703D/79	0,15	52PFL9603/98	0,15
42PFL9703H/10	0,15	42PFL5203/93	0,15	42PFL9703H/10	0,15	52PFL9703D/10	0,15
42PFL9803D/10	0,15	42PFL5203/94	0,15	42PFL9803D/10	0,15	52PFL9703H/10	0,15
42PFL9803H/10	0,15	42PFL5203/98	0,15	42PFL9803H/10	0,15		
42PFL9903/98	0,15	42PFL5203S/98	0,15	42PFL9903/98	0,15		
42PFL9903D/10	0,15	42PFL5403/77	0,15	42PFL9903D/10	0,15		
42PFL9903D/79	0,15	42PFL5403/78	0,15	42PFL9903D/79	0,15		
42PFL9903H/10	0,15	42PFL5403/93	0,15	42PFL9903H/10	0,15		
42TA648BX/37	0,15	42PFL5403/94	0,15	42TA648BX/37	0,15		
		42PFL5403/98	0,15				